

Varistar CP Stahltür verzinkt, Seismic EMC and IP55, Mehrpunkt-Verriegelung



EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung.

MERKMALE

Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

Stahltür mit Mehrpunkt-Verriegelung für Erdbebensichere und EMV-Anwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP55

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-760	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-761	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-762	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-763	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-764	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-765	4-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No
21630-766	5-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No

Katalognummer	Verriegelungstyp	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-767	5-Punkt-Verriegelung	Stahltür, blank	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE