

Varistar CP Stahltür verzinkt, Erdbebensicher IP55, Mehrpunkt-Verriegelung



IP55 Erdbebensichere Stahltür mit Schwenkhebelgriff und Mehrpunkt-Verriegelung.

MERKMALE

Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

Stahltür mit Mehrpunkt-Verriegelung für EMV-Anwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP55

Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Verriegelungstyp	Breite Gestell	Typ	Passt zu
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung	800HP	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung		Stahltür, blank	Varistar CP

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
21630-752	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
21630-753	No
21630-754	No
21630-755	No
21630-756	No
21630-757	No
21630-758	No
21630-759	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE