

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, Bürstenleiste, verkürzt

Verkürzte Tür für IP20, IP55 Anwendungen erhältlich.



MERKMALE

Höhe der Anschlussplatte 400 mm

Anschlussplatte mit Bürstenleiste

Die Tür ist 400 mm kürzer als die Schrankhöhe

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-352	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-348	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-353	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-350	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-349	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-351	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-352	Pulverbeschichtet	No
21630-348	Pulverbeschichtet	No
21630-353	Pulverbeschichtet	No
21630-350	Pulverbeschichtet	No
21630-349	Pulverbeschichtet	No
21630-351	Pulverbeschichtet	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE