


Varistar CP Schwenkrahmen für 600 mm Breite



Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite.

Der Varistar CP Schwenkrahmen verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg, einen 120° Schwenkbereich und einen flexiblen Drehpunkt.

MERKMALE

Für volle Höhe oder Teilausbau

Drehpunkt ist rechts oder links wählbar

Für die Aufnahme von 19" Einschub und 19" Baugruppenträgern (max. Tiefe 200 mm)

120°-Scharnier, Vierkantschlösser mit 2 Schlüsseln

Traglast 150 kg

SPEZIFIKATIONEN

Breite: 600mm
Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Höhe
21630-668	24U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1200mm
21630-678	47U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	2200mm
21630-676	42U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	2000mm
21630-674	38U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1800mm
21630-672	33U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1600mm
21630-670	29U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1400mm

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Schnelles Schiff
21630-668	IP20	No
21630-678	IP20	No
21630-676	IP20	No
21630-674	IP20	No
21630-672	IP20	No
21630-670	IP20	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die 19-Zoll-Schwenkrahmen können direkt am Schrankgestell und mit Hilfe von Tiefenstreben in 50 mm Schritten variabel montiert werden.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE