


Varistar CP Dach für Lüftereinbau



Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.

MERKMALE

6 Axiallüfter, verbaut

Schuko/IEC 60320 C12 Stecker

6 stromsparende Axiallüfter, verbaut

Weitbereichseingang 90-260 VAC

Drehzahlregelung mit 2 T°-Sensoren

Alarm über T° und Lüfter (Anzeigefeld an Front- und Relaisausgängen)

Fernsteuerung über Modbus RTU oder Guardian

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Lüfter

Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Spannung DC	Luftstrom	Geräuschpegel
21630-777	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-778	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-783	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-784	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-785	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-786	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-779	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-780	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-781	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-782	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-787	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-788	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-790	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-791	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-792	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-793	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Spannung DC	Luftstrom	Geräuschpegel
21630-794	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-795	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-796	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-797	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-798	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-799	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-800	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-801	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Table 2/3						
Katalognummer	Max. statischer Druck	Farbe	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Schutzart
21630-777	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-778	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-783	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-784	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-785	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-786	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-779	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-780	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20

Katalognummer	Max. statischer Druck	Farbe	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Schutzart
21630-781	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-782	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	
21630-787	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-788	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-790	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-791	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-792	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-793	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-794	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-795	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-796	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-797	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-798	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-799	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-800	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20
21630-801	68.1Pa	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-777	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-778	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-783	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-784	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-785	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-786	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-779	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-780	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-781	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-782	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-787	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-788	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-790	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-791	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-792	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-793	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-794	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-795	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-796	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-797	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-798	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-799	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-800	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No
21630-801	Obere Abdeckung mit Lüftern	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE