


VMEbus J1/J2-Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

Monolithische Backplane, 6 HE mit J1 und J2 Plane

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt

Elektronisch-automatisches Daisy Chain (EDC)

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-063	Rückwandplatine	3	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-064	Rückwandplatine	4	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-065	Rückwandplatine	5	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-066	Rückwandplatine	6	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-067	Rückwandplatine	7	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-068	Rückwandplatine	8	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-069	Rückwandplatine	9	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-070	Rückwandplatine	10	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-072	Rückwandplatine	12	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-080	Rückwandplatine	20	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-081	Rückwandplatine	21	6U	VMEbus, J1/J2, mit EDC	Slot 1 links	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23001-063	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	120.5mm	1
23001-067	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	140.8mm	1

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23001-068	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	161.1mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	242.4mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	263.4mm	425.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
23001-063	No
23001-064	No
23001-065	No
23001-066	No
23001-067	No
23001-068	No
23001-069	No
23001-070	No
23001-072	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
23001-080	No
23001-081	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE