

# Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Listed for use with flexible conduit, cable, or tubing


Requires no screws, rivets or special tools for assembly

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Material	Sockelgröße	Statische Last
CATHPMCD1B	186083	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Stahl, Spring Stahl	19 mm Square, 25 mm Round	70N



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

