

# Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung

## Data Solutions



Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen.

### MERKMALE

Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, Mit Schloss

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Öffnungswinkel 180°

Sekuritglas, 6 mm

Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

### SPEZIFIKATIONEN

**Verriegelungstyp:** 3-Punkt-Verriegelung

**Produkttyp:** Schaltschranktür

**Material:** Stahl; Glas

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-092     | 42U          | 2000mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-093     | 47U          | 2200mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-094     | 52U          | 2450mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-095     | 42U          | 2000mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-096     | 47U          | 2200mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-097     | 52U          | 2450mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-416     | 24U          | 1200mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-417     | 24U          | 1200mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-418     | 29U          | 1400mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-419     | 29U          | 1400mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-420     | 33U          | 1600mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-421     | 33U          | 1600mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-422     | 38U          | 1800mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-423     | 38U          | 1800mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-717     | 24U          | 1200mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-718     | 24U          | 1200mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-719     | 29U          | 1400mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-720     | 29U          | 1400mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-721     | 33U          | 1600mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-722     | 33U          | 1600mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-723     | 38U          | 1800mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-724     | 38U          | 1800mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-725     | 42U          | 2000mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-726     | 42U          | 2000mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-727     | 47U          | 2200mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-728     | 47U          | 2200mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Oberfläche        | Typ     | Passt zu    |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 21630-092     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-093     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-094     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-095     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-096     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-097     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-416     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-417     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-418     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-419     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-420     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Oberfläche        | Typ     | Passt zu    |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 21630-421     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-422     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-423     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-717     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-718     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-719     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-720     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-721     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-722     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-723     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-724     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-725     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-726     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-727     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |
| 21630-728     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Glastür | Varistar CP |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**