

Varistar CP Serverschrank mit Rollen

Data Solutions



Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Hohe dynamische Last von 1000 kg mit integrierten Lenkrollen, Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Gestell
Verkleidungsfarbcodes:	RAL 7021
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
---------------	--------------	------	----------------------	--------	-------------------	-------

10630-022	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-021	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung	Oberfläche	Material	Typ
10630-022	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl	Mobile
10630-021	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl	Mobile

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE