

# Kabel zum Schienennetz vollständig geschweißt, Strom



## MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

## SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

| Katalognummer | Material                     | Schienenart                                  | Leitergröße                     | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil | Ausrichtung  |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| PBWH301RH     | Graphite, Steel, Thermoplast | UIC60                                        | 50 mm <sup>2</sup> konzentrisch | 8.89mm                            | T20           | Rechtsseitig |
| PBWT202JLH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 2/0 Seilschlag                  | 12.19mm                           | T20           | Linksseitig  |
| PBWT202JRH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 2/0 Seilschlag                  | 12.19mm                           | T20           | Rechtsseitig |

| Katalognummer | Material                     | Schienenart                                  | Leitergröße                   | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil | Ausrichtung  |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| PBWT20X5LH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 95 mm <sup>2</sup> Seilschlag | 15.52mm                           | T20           | Linksseitig  |
| PBWT20X5RH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 95 mm <sup>2</sup> Seilschlag | 15.52mm                           | T20           | Rechtsseitig |
| PBWT202WLH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 250 kcmil Seilschlag          | 19.05mm                           | T20           | Linksseitig  |
| PBWT202WRH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 250 kcmil Seilschlag          | 19.05mm                           | T20           | Rechtsseitig |
| PBWT203SLH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 500 kcmil Seilschlag          | 26.42mm                           | T20           | Linksseitig  |
| PBWT203SRH    | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 500 kcmil Seilschlag          | 26.42mm                           | T20           | Rechtsseitig |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**