

Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißtes Paar, Signal



MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumpverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 140 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
SBTBT21R		Stahl, Graphite	UIC	1 Zoll Lasche	10 mm ² konzentrisch	4.11mm
SBTBT21B		Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 1/2 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert
SBXST21A		Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm
SBTBT21Y		Stahl, Graphite	UIC	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm
SBTBT21L		Stahl, Graphite	UIC	1 Zoll Lasche	22 mm ² Seilschlag	6.1mm
SBTBT21X		Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	25 mm ² Seilschlag	6.6mm
SBTBT21P		Stahl, Graphite	UIC	1 Zoll Lasche	35 mm ² konzentrisch	7.75mm
SBTBT21E		Stahl, Graphite	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schweißerstil
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21

Katalognummer	Artikelnummer	Schweißerstil
SBTBT21E		T21

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE