

Kabel zum Schienennetz TB5 vollständig geschweißt, Signal



MERKMALE

Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: 1 Zoll Lasche

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, Thermoplast	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5	Linksseitig
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, Thermoplast	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5	Rechtsseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE