

Bohrabstandsmessgerät, drei Platten



MERKMALE

Verwendet für präzise Bohrlochabstände von $\pm 1 \text{ mm}$ (0,039")

Gängige Anwendungen sind Laschen und isolierte Schienenstöße


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bohrschablone enthalten	Schienenart	Länge 1 (L1)	Breite (W)
DDG630127	715264	Stahl	Nein	BS113A, 56E1	530.1 mm	87.9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe 1 (H1)	A	B
DDG630127	715264	50mm	203 mm	127 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE