

Bohrabstandsmessgerät, zwei Platten



MERKMALE

Verwendet für präzise Bohrlochabstände von $\pm 1 \text{ mm}$ (0,039")

Gängige Anwendungen sind Achsenzähler und Radsensoren

SPEZIFIKATIONEN


Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrschablone enthalten	Schienenart	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)
DDGTIEFEB145	716534	Ja	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Nein	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)	Lochgröße (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE