

Earth Seal Flange



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Material	Farbe	Länge	Breite	Durchmesser 1	Durchmesser 2
ESA308	Polypropylen, Polyethylene	Schwarz	308mm	308 mm	366 mm	290 mm

Table 2/3

Katalognummer	Durchmesser 3	Höhe	Tiefe	Wasserdruck	Entspricht	Arbeitslast
ESA308	50mm	214 mm	2300mm	5 t	EN IEC® 62561-5	5bar

Table 3/3

Katalognummer	Stückgewicht
ESA308	6 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE