

Prüfgehäuse, Polyolefin



Diese Prüfgehäuse sind eine robuste, leichte Lösung für den Schutz und den Zugang zu wichtiger Versorgungsinfrastruktur. Dank des geringen Gewichts ist eine sichere Installation möglich, ohne dass die einzigartig starke Materialmischung und Konstruktion Abstriche bei der Leistung macht.

MERKMALE

Leichtgewichtiges Design und mehrere Handlöcher ermöglichen eine einfache Handhabung und Installation durch eine Person.

Langlebiges einteiliges Gehäuse, das sich bei der Installation nicht durchbiegt und schweren Lasten standhält.

Einzigtiger Materialmix widersteht Abplatzungen und Rissen.

Tier-15-Lastauslegung von 15.000 lbs (6.804 kg) mit einer Testlast von 22.500 lbs (10.206 kg)

Enthält die Worte „ERDE“ auf dem Cover.

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyolefin

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Länge	Breite	Stückgewicht
IH1250D	305 mm	305mm	305 mm	5.58 kg
IH1250F	584 mm	305mm	305 mm	17.28 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE