

nVent ERICO Railclips, Schnappverbindung, 2 Leiter parallel



MERKMALE

Robuste „Snap-on“ Ausführung


Sicheres Festhalten von Leitern, weniger Wartung und mehr Sicherheit an der Wegeseite

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Schienenart	Länge (L)	Breite (W)	Schienenfußdicke (RFT)	Durchmesser (Ø)
SBA258A1	Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Schienenfuß 6 Zoll (152 mm)	153.67mm	25.4 mm	17.27 mm	9.53 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE