

Temporärer Verbindungsanschluss für Schienenstandfuß, T-Griff



MERKMALE

Kann mit den meisten verbreiteten Schienenarten verwendet werden

Erstellt temporäre Signalverbindungen und Gleiskreisverbindungen mithilfe der von Kunden bereitgestellten Kabel

Gehärtete Kontaktpunkte an Klammern greifen durch Rost und Zunder

Einzelne Leiterverbindung; Festdraht oder Litzendraht

Einmaliges Design sorgt für formschlüssigen Kontakt und guten Halt

T-förmiger Griff ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen per Hand


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Schienenfußdicke (RFT)	Durchmesser (Ø)
A140WT	Stahl, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Leitergröße
A140WT	Volldraht Nr. 6 – Litzendraht 1/0, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE