

Schienenschweißverbindung-Tiegel Klemmbefestigung Baugruppe



MERKMALE

Klammerbefestigung an Schienennetz

Für Einzelschienenanwendungen

Einstellbarkeit für einen weiten Anwendungsbereich, einschließlich Herzstück und Weichen

Leicht und einfach in der Anwendung

Kann auch auf Standardschiene (einzeln) verwendet werden

Spannbefestigung für Bahnverbindungsnahte

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Formgröße	Schweißerstil
C105B		51 mm	T21
M336A	161190	51 mm	WR
C105C		76 mm	T20

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE