

EB-60 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrankl anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter innerhalb eines Panels

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Montageschlitze zur universellen Befestigung an Kupfer-Verteilerschiene, direkt an die Schienen oder Abstandshalter

Feste Stange

Montagesätze verfügbar für das Stapeln von Verteilerschienen oder das Befestigen an der DIN-Schiene


RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EB60
Artikelnummer	568661
Material	Messing
Anzahl Anschlüsse	60
Leitergröße, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 4 - 16 mm ² Stranded (58) Litzendraht 1,5–4 mm ²

Katalognummer	EB60
Größe Aderendhülsenleiter, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (1) 2.5 - 16 mm ² (58) 0.75 - 4 mm ²
Leitergröße, UL	(1) #6 Stranded (1) #12 - #6 Stranded (58) Litzendraht Nr. 16–Nr. 10 (58) #16 - #10 Solid
Max. Bemessungsstrom	250A
Tiefe (D)	13mm
Höhe (H)	13 mm
Breite (W)	462 mm
Dicke (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Stückgewicht	0.31 kg
Entspricht	IEC 61439,1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE