


FBGS Glasfaserverstärkter Schutzschlauch



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Glasfaser, imprägniert mit Hochtemperatur-Silikonlack

Hochtemperaturbeständig

Wärmedämmung und mechanischer Schutz

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 1441 VW-1
Arbeitstemperatur:	-70 to 300 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser	Farbe	Länge	Stückgewicht
FBGS8	556210	8 mm	Schwarz	100m	0.01 kg
FBGS4	556200	4 mm	Schwarz	100m	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser	Farbe	Länge	Stückgewicht
FGBS12	556230	12 mm	Schwarz	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Schwarz	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Schwarz	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Weiß	50m	0.04 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE