

# FS Abstandsklemme, Schnappverschluss



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Stellt Träger für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschädigen

Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung

Unterstützt bis zu vier Leiter parallel

Einfache Installation

Halogenfrei

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>               | Polyamid      |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b> | UL® 94HB      |
| <b>Arbeitstemperatur:</b>      | -40 to 130 °C |

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Leiterbreite | Höhe (H) | Länge (L) | Lochgröße (HS) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|
| FS24          | 553550        | 24 mm Max    | 67 mm    | 30mm      | 7 mm           | 0.01 kg      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Leiterbreite | Höhe (H) | Länge (L) | Lochgröße(HS) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|
| FS32          | 553560        | 32 mm Max    | 67 mm    | 38mm      | 7 mm          | 0.02 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**