

# PBSC Schneidwerkzeug für Geflechthülsen



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Heißdraht-Schneider sorgt für sauberen Schnitt


Drahtenden sind miteinander verschweißt

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Tiefe (D) | Höhe (H) | Breite (W) | Netzspannung | Stückgewicht |
|---------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|
| PBSC          | 559590        | 60mm      | 90 mm    | 125 mm     | 230          | 0.45 kg      |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**