

Rundlochmatrize



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung mit hydraulischer nVent ERIFLEX Flexibar und Verteilerschienenstanze kombiniert mit Stanz- und Auswurfsperr zum Stanzen von Löchern in Verteilerschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stanzengröße	Stückgewicht
DIE-20	545826	20.0 mm	0.11 kg
DIE-18	545821	18.0 mm	0.13 kg
DIE-12	545813	12.5 mm	0.16 kg
DIE-14	545816	14.0 mm	0.16 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stanzengröße	Stückgewicht
DIE-11	545811	11.0 mm	0.17 kg
DIE-9	545806	9.0 mm	0.18 kg
DIE-6-5	545801	6.5 mm	0.19 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE