

RRCB Rundlitze in Spule, glattes Kupfer



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet

Nicht magnetische Materialien

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser	Länge
RRCB15-25	557440	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RRCB15-10	557420	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RRCB15-30	557450	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser	Länge
RRCB15-16	557430	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm ²	352	0.15mm	25m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser	Stückgewicht
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE