

Luft/Wasser-Wärmetauscher, BLU



Industrielle Luft-Wasser-Wärmetauscher leiten die Wärme aus Schaltschränken ab, indem sie gekühlte Flüssigkeit verwenden, was eine zuverlässige und wartungsarme Option zur Schaltschrankkühlung darstellt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl

Innentemperaturbereich: +20 °C bis +60 °C

Umgebungstemperaturbereich: +1 °C bis +60 °C | +1 °C bis +70 °C

Verpackungseinheit: 1

SPEZIFIKATIONEN

Kabellänge:	3m
Bemessungsfrequenz:	50 – 60Hz
Material:	Verzinkter Stahl
Schutzart:	IP55

Table 1/1

Katalognummer	Leistung in Watt bei Δt 25°C.	Nennspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Zertifizierungen
BLU10BX0B	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10BXUB	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10CX0B	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU18BX0B	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU18BXUB	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU18CX0B	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU35BX0B	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU35BXUB	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU35CX0B	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BX0B	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BXUB	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU45CX0B	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU25BX0B	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU25BXUB	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU25CX0B	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU60GX0B	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	CE

Katalognummer	Leistung in Watt bei Δt 25°C.	Nennspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Zertifizierungen
BLU60BX0B	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLU60BXUB	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE, UR
BLU60CX0B	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLUA5GX0B	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA0BX0B	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA5BX0B	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5BX0B	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	CE
BLUA0GX0B	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5KX0B	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	CE

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE