


Kabelverankerung | Wandgehäuse, CAG



Diese Zweikomponenten-Kabelverschraubung kann bei einer Vielzahl von Schränken montiert werden. Sie sichert das Kabel in Einbaulage und entlastet externe Belastungen.

MERKMALE

Beschreibung: Zwei-Komponenten Hülle mit Membran Dichtung und Kabelverankerung. Die Installation erfordert keine Werkzeuge. Passt sich durch Klick- Montage an umgebenen Wandstärken an. Durch das kompakte Design trägt es nur 5,7 mm außerhalb des Gehäuses auf. Die herausdrückbare Membrane fungiert bis zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passt in Löcher mit Wandstärken zwischen 0,7- 3 mm.

Material: TPE und Polyamid 66, halogenfrei.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +125°C.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 67,65, wasserdicht.

Verpackungseinheit: 50 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

- Farbe:

Hellgrau
- Material:

Kunststoff
- Farbcode:

RAL 7035
- Oberfläche:

Glatt

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Durchmesser (Ø)	Kabeldurchmesser bereich
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDYERICOHOFFMANILSCOSCHROFFTRACHTE