

# Kompaktes Designlicht, TLCL



Diese energieeffiziente LED-Schrankleuchte hat vielfältige Montageoptionen, kann direkt auf 19"-Profilen und in jedes Gehäuse montiert werden und vereinfacht die Wartung vor Ort.

## INDUSTRIE-STANDARDS

CE

EAC

## MERKMALE

Beschreibung: Ihr kompaktes Design macht es möglich, sie in fast jedem Gehäuse oder Gestell zu montieren. Die Lieferung enthält drei integrierte Befestigungssysteme z. B. Magnet-, Schraub- und Einschnappmethode und mit einem Verbindungskabel. Es wird mit einer Schutzkappe, einem elektronischen Schnellstart und Dreifachstecker geliefert (ein/aus, Türschalter, dauerhaftes Licht). Eine eingebaute Buchse ermöglicht das Arbeiten mit einem Türschalter, der auf Wunsch geliefert wird.

Lampen Typ: High Power LEDs.

Helligkeit: 945 Lm.

Stromverbrauch: 7,2 W.

Betriebstemperatur: -20 °C to +50 °C.

Abmessung: 448 x 54,5 x 26 mm.

Anschluß: 2x0,75 mm<sup>2</sup> Länge 150cm mit offenem Ende, 2x0,75 mm<sup>2</sup> mit Stecker für Türkontaktschalter

Zertifikate: CE, EAC.

Lieferumfang: 1 Leuchte mit fertigem Anschlusskabel, integriertem Magnet und Montageschrauben

Luminosity: 945 Lm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kunststoff  
Oberfläche: Strukturiert

| Table 1/1     |      |        |        |             |          |             |
|---------------|------|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe  | Farbe       | Farbcode | Spannung AC |
| TLCL87035     | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Hellgrau    | RAL 7035 | 240V        |
| TLCL87035-24  | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Hellgrau    | RAL 7035 |             |
| TLCL89005     | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Tiefschwarz | RAL 9005 | 240V        |
| TLCL89005-24  | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Tiefschwarz | RAL 9005 |             |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

100-240 V auf Wunsch verfügbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:  
CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.