

LED-Kompaktleuchte, CEL



Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Erhältlich mit oder ohne Bewegungssensor. Einfache Durchgangsverdrahtung auf Basis eines Plug-and-Play-Systems. Geeignet für den weltweiten Einsatz mit einem Spannungsbereich von 24–240 V (AC/DC).

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

MERKMALE

Anschluss: Einspeisung, 2-polig. Durchgangsverdrahtung, 2-polig

Nachlaufzeit des Bewegungssensor: 3 min.

Lichtfarbe: 5300 K (neutralweiß)

Abmessung: 396 x 33 x 40

Lampen Typ: LED

Stromverbrauch: 5.1 W max.

Helligkeit: 550 lm

Betriebstemperatur: -20 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Nennspannung: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beschreibung: Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Passend für 25-mm-Montageprofil und Zubehörkanal. Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Die Leuchte ermöglicht es, bis zu 4 Leuchten in einer Reihenschaltung zu verbinden. Modell mit der Endung "M" beinhaltet einen Bewegungssensor. Magnetische Befestigung als Zubehör.

Schutzart: II / III

SPEZIFIKATIONEN

Lichtausgang:	550lm
Farbtemperatur:	5800K
Farbe:	Schwarz
Lampentyp:	LED
Lichtfarbe:	Neutral weiß
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	Glatt-matt

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Bewegungssensor enthalten	Nennspannung	Eingangsspannung AC
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Ja	230V	240V max
CEL550	396mm	33mm	40mm	Nein	230V	240V max

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.