

Montageplatten-Tiefenverstellung | Wandgehäuse, AMG



Diese Halterungen erlauben, dass eine Montageplatte, 19"-Profile oder eine Innentür genau in der richtigen Tiefe installiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher Zubehörteile: Montageplatte, 19" Profile, Innentür oder Profil-Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Tiefenverstellung: Abstand zur Tür T-35 bis 65 mm.

Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
AMG155	97mm	65mm	155mm	Baustahl	No
AMG210	97mm	65mm	210mm	Baustahl	No
AMG260	97mm	65mm	260mm	Baustahl	No
AMG400	97mm	65mm	400mm	Baustahl	No
AMG300	97mm	65mm	300mm	Baustahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE