

# Lochstanzer CCFx10/24

## KATALOGNUMMER

### CEAP610



CEAP-Stanzwerkzeuge für CCF- und CEP-Kabeleinführungssysteme.

## MERKMALE

Lieferumfang: Stempel, Matrize, Zugachse, Kontermutter, Kunststoffetui.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Material: 2 mm maximale Stärke für S 235 Bleche.

Beschreibung: Mit dem CEAP-Blechstanzwerkzeug lässt sich der gewünschte Ausbruch ohne Späne oder Absplitterungen in nur wenigen Minuten präzise herstellen. Die praktische eingebaute Markierungsspitze für Stanzlöcher eignet sich dazu, die Bohrpunkte für Schraubbefestigungen deutlich zu markieren. Diese Blechstanzer sind mit allen gängigen Hydraulikpumpen kompatibel.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 71mm

Breite: 93.5mm

Tiefe: 50mm

Produktfamilie: Kabelmanagement

Material: Baustahl

Oberfläche: Unbehandelt

Farbe: Schwarz

Gewicht: 2.5kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.