

Einsätze, ALIS



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Schlosseinsätze zum Austausch gegen den Standardeinsatz DIN Doppelbart 3 mm.

Material: Zinkdruckguss verchromt.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verchromt Material: Zamak

Table 1/1					
Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe	Durchmesser	Schlüsseltyp	Schnelles Schiff
ALIS528	ALIS528	25mm	15.8mm	Geschlitzt, 2x4 mm	No
ALIS525	ALIS525	27.6mm	15.8mm	Vierkant, 8 mm	No
ALIS523	ALIS523	27.6mm	15.8mm	Vierkant, 7 mm	No
ALIS524	ALIS524	27.6mm	15.8mm	Dreieck 8 mm.	No
ALIS505	ALIS505	27mm	15.8mm	Doppelbit, 5 mm	No
ALIS503	ALIS503	27mm	15.8mm	Doppelbit, 3 mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE