

Teilpaneele | Schaltschränke, DPP



Teilplatten ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schrankes. Die Platten sind mit Schrauben befestigt, damit sie nur vom Servicepersonal entfernt werden können, um die Bediener-sicherheit zu verbessern.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Trennung der Schrankfront in Abschnitte, bei Nutzung in Verbindung mit horizontalem Trennsteg CDH/CDHK oder wenn keine Tür benötigt wird.

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 54

Verpackungseinheit: 1 Paneel mit Befestigungsmaterial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie SCHK für MK-Rahmen. Verwenden Sie DPC/DPCV für das obere und untere Paneel.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.75mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Baustahl	Freistehend	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE