

PE/N-Sammelschienenenträger, WO60



1-polige Sammelschienenhalterung für eine Vielzahl an Sammelschienengrößen .

MERKMALE

Beschreibung: PE/N-Träger. Einzeln montierbar. N-PE-Anschluss einfach herzustellen.

Nennspannung: 690 V.

Isolation Bemessungsspannung U_i : 1000 V.

Bemessungsstoßspannung U_{imp} : 6 kV.

Kurzschlussfestigkeit: 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
01356	20mm	65mm	50mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau
01601	20mm	164mm	50mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.