

# Stahlblechtür | Schaltschränke, DN



Diese Tür ersetzt die Rückwand in einem Standschrank, um auf an der Vorderseite installierte Geräte von hinten zuzugreifen, oder um Rücken-an-Rücken-Montageplatten zur Vergrößerung des Einbauraums zu verwenden.

## MERKMALE

Beschreibung: Standardtür, 3 mm DIN Doppelbart Schließsystem und Türmontagerahmen. Der Türmontagesatz DNMK (Scharniere und Schließgestänge-Widerhalter) muss separat bestellt werden. 180° Scharniere und sämtliche Schließsysteme des nVent HOFFMAN-Programms können angebracht werden. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: 2 mm Stahlblech.

Max. Traglast: 800 N.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, ist der Scharniersatz DNMK erforderlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

## SPEZIFIKATIONEN

**Farbe:** Hellgrau  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Pulverbeschichtet  
**Farbcode:** RAL 7035

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|--------|--------|-------|------------|-----------------|----------------|
| DN2210R5      | 2182mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1106R5      | 1082mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1206LR5     | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1206R5      | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1206RR5     | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1208R5      | 1182mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1405LR5     | 1382mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1405RR5     | 1382mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1406LR5     | 1382mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1406R5      | 1382mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1406RR5     | 1382mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1408R5      | 1382mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1606LR5     | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1606R5      | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1606RR5     | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1608R5      | 1582mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|--------|--------|-------|------------|-----------------|----------------|
| DN1610R5      | 1582mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1804LR5     | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1804RR5     | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1805LR5     | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1805R5      | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1805RR5     | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1806LR5     | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1806R5      | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1806RR5     | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1808LR5     | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1808R5      | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1808RR5     | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1810R5      | 1782mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2004LR5     | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2004RR5     | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2005LR5     | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2005R5      | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2005RR5     | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2006LR5     | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2006R5      | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|--------|--------|-------|------------|-----------------|----------------|
| DN2006RR5     | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2008LR5     | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2008R5      | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2008RR5     | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2010R5      | 1982mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2205LR5     | 2182mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2205RR5     | 2182mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2206LR5     | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2206R5      | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2206RR5     | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2208R5      | 2182mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN1804R5      | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2004R5      | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |
| DN2204R5      | 2182mm | 393mm  | 17mm  | Blank      | Baustahl        | Freistehend    |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.