


D6 Mechanical Anchor, Plain



MERKMALE

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
EL12D6N	12 mm	#4	10M	35 mm		14 mm
EL16D6N	16 mm	#5	15M	38 mm		22 mm
EL20D6N	20 mm	#6	20M	48 mm		29 mm
EL22D6N	22 mm	#7		51 mm		32 mm
EL25D6N	25 mm	#8	25M	57 mm		35 mm

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
EL28D6N	28 mm	#9	30M	70 mm		38 mm
EL40D6N	40 mm			90 mm	80 mm	55 mm
EL43TD6N	43 mm	#14	45M	100 mm	80 mm	54 mm
EL32D6N	32 mm	#10		76 mm		40 mm
EL36D6N	36 mm	#11	35M	83 mm		43 mm

Table 2/2


Katalognummer	Länge 2 (L2)	Stückgewicht
EL12D6N		0.1 kg
EL16D6N		0.17 kg
EL20D6N		0.34 kg
EL22D6N		0.43 kg
EL25D6N		0.59 kg
EL28D6N		0.99 kg
EL40D6N	25 mm	2.26 kg
EL43TD6N	25 mm	2.44 kg
EL32D6N		1.2 kg
EL36D6N		1.51 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE