

# Horizontal and Vertical Packing



The horizontal and vertical packing materials seal the gaps that can exist between the sleeve and reinforcing steel bar. The packing materials help ensure the molten filler material remains in the sleeve until it solidifies.

## MERKMALE

Heat-resistant

Pliable material forms to the reinforcing steel contours

Helps prevent leaking of molten filler material

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1


| Katalognummer | Durchmesser (Ø) | Länge (L) | Stückgewicht |
|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| RBS35473.5    | 13 mm           | 89mm      | 0 kg         |
| RBS354710     | 13 mm           | 250mm     | 0.01 kg      |
| RBS354711     | 13 mm           | 279mm     | 0.01 kg      |
| RBS354712     | 13 mm           | 305mm     | 0.01 kg      |
| RBS354714     | 13 mm           | 356mm     | 0.01 kg      |
| RBS354715     | 13 mm           | 381mm     | 0.01 kg      |
| RBS354716     | 13 mm           | 406mm     | 0.01 kg      |

| Katalognummer | Durchmesser (Ø) | Länge (L) | Stückgewicht |
|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| RBS354718     | 13 mm           | 457mm     | 0.01 kg      |
| RBS354720     | 13 mm           | 508mm     | 0.01 kg      |
| RBS35474      | 13 mm           | 102mm     | 0.01 kg      |
| RBS35475      | 13 mm           | 127mm     | 0.01 kg      |
| RBS35475.5    | 13 mm           | 140mm     | 0.01 kg      |
| RBS35476      | 13 mm           | 152mm     | 0.01 kg      |
| RBS35477      | 13 mm           | 178mm     | 0.01 kg      |
| RBS35478      | 13 mm           | 203mm     | 0.01 kg      |
| RBS35479      | 13 mm           | 229mm     | 0.01 kg      |
| RBS354725     | 13 mm           | 635mm     | 0.02 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**