

T-Series Vertical Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

MERKMALE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are for one-time use

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Hülse	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
RBT121018B	Standardlänge	38 mm	#12	
RBT4101B	Standardlänge	12 mm	#4	10M
RBT5101B	Standardlänge	16 mm	#5	15M
RBT6101B	Standardlänge	20 mm	#6	20M
RBT7101B	Standardlänge	22 mm	#7	
RBT81011B	Erweiterte Länge	25 mm	#8	25M
RBT8101B	Standardlänge	25 mm	#8	25M

Katalognummer	Hülse	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
RBT91011B	Erweiterte Länge	28 mm	#9	30M
RBT9101B	Standardlänge	28 mm	#9	30M
RBT10911B	Erweiterte Länge	32 mm	#10	
RBT1091B	Standardlänge	32 mm	#10	
RBT111011B	Erweiterte Länge	36 mm	#11	35M
RBT11101B	Standardlänge	36 mm	#11	35M
RBT14101B	Standardlänge	43 mm	#14	45M
RBT1891B	Standardlänge	57 mm	#18	55M

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

Filler Material Kit Components				
Filler Material Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube
RBT4101B	RBF40	RBS354710 RBS354710	RBS5037	RBS5039
RBT5101B	RBF40	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT6101B	RBF50	RBS35473.5 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT7101B	RBF50	RBS35474 RBS35478	RBS5037	RBS5038
RBT81011B	RBF70	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT8101B	RBF55	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT91011B	RBF90	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT9101B	RBF80	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT10911B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1091B	RBF90	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT111011B	RBF125	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT11101B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT121018B	RBF180	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT14101B	RBF195	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5039
RBT1891B	RBF270	RBS354720 RBS35479	RBS5037	RBS5039

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE