

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

MERKMALE

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schaltschranktür

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Glastür

Passt zu: Varistar CP

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Material: Stahl; Glas

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Höhe Gestell: 38 U

Höhe: 1800 mm

Breite: 600 mm

Schutzart: IP55

Entspricht: IEC 61587-1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE