

Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities

Front panel, flat, with slot for stainless steel EMC gasket.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Flat front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For stainless steel gasket

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
30846-682	63 HP	1	Anschraubbare Front			
30846-681	42 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Material	Produkttyp	Höhe Gestell	Typ	Breite
30846-682	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte	4 U	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
30846-681	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte	4 U	Frontplatte ohne Griff	213 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE