

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Power Utilities



Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20848-617	6 U	1	Mit Scharnier, Seite	Textile	Eloxiert	Leitend
20848-611	3 U	1	Mit Scharnier, Seite	Textile	Eloxiert	Leitend

Table 2/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produktyp	Breite Gestell
20848-617	Nein	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte	84 HP
20848-611	Nein	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	84 HP

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Breite
20848-617	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20848-611	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE