

Interscale Fan Holder With Fans

Power Utilities

Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.

MERKMALE

Fan holder for mounting on bottom of case

Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material

Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws

Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)

For technical data of fans, please see delivery includes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Max. statischer Druck	Max. Umgebungstemperatur	Luftstrom
24828-105	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-107	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-104	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-205	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24828-207	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24828-204	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24830-102	80 mm	25 mm	2			

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Max. statischer Druck	Max. Umgebungstemperatur	Luftstrom
24828-305	119 mm	25 mm			70 °C	170 m³/h
24828-307	119 mm	25 mm			70 °C	170 m³/h
24830-101	80 mm	25 mm		95.41 Pa	70 °C	109 m³/h

Table 2/3						
Katalognummer	Geräuschpegel	Höhe	Eingangsspannung DC	Strom	Produktfamilie	Produkttyp
24828-105	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-107	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-104	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-205	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-207	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-204	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Lüftereinheit
24830-102		80 mm	12 V min			Lüftereinheit
24828-305	43 dB(A)	119 mm	12 V min	5.3 W	Interscale	Lüftereinheit
24828-307	43 dB(A)	119 mm	12 V min	5.3 W	Interscale	Lüftereinheit
24830-101	44.62 dB(A)	80 mm	12 V min			Lüftereinheit

Table 3/3	
Katalognummer	Typ
24828-105	Lüftereinschub
24828-107	Lüftereinschub

Katalognummer	Typ
24828-104	Lüftereinschub
24828-205	Lüftereinschub
24828-207	Lüftereinschub
24828-204	Lüftereinschub
24830-102	Lüftereinschub
24828-305	Lüftereinschub
24828-307	Lüftereinschub
24830-101	Lüftereinschub

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE