

Novastar Side Panel for Heavy-Duty

Power Utilities



Steel Side Panels for Heavy-Duty aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

With quick-release fastener, includes grounding

St. 1mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-067	12 U	531 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-068	12 U	531 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-222	12 U	531 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-272	12 U	531 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-067	12 U	531 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-068	12 U	531 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-222	12 U	531 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-272	12 U	531 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-322	12 U	531 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-069	16 U	709 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-080	16 U	709 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-223	16 U	709 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-273	16 U	709 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-323	16 U	709 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-069	16 U	709 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-080	16 U	709 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-223	16 U	709 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-273	16 U	709 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-323	16 U	709 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-103	20 U	887 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-104	20 U	887 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-224	20 U	945 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-274	20 U	945 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-324	20 U	945 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-103	20 U	887 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-104	20 U	887 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-224	20 U	945 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-274	20 U	945 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-324	20 U	945 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-105	25 U	1109 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-106	25 U	1109 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-225	25 U	1167 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-275	25 U	1167 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-325	25 U	1167 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-105	25 U	1109 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-106	25 U	1109 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-225	25 U	1167 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-275	25 U	1167 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-325	25 U	1167 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-107	34 U	1509 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-108	34 U	1509 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-226	34 U	1567 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-276	34 U	1567 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-326	34 U	1567 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-107	34 U	1509 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-108	34 U	1509 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-226	34 U	1567 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-276	34 U	1567 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-326	34 U	1567 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-109	38 U	1687 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-110	38 U	1687 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-227	38 U	1745 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-277	38 U	1745 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-327	38 U	1745 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-109	38 U	1687 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-110	38 U	1687 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-227	38 U	1745 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-277	38 U	1745 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-327	38 U	1745 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-111	43 U	1909 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-112	43 U	1909 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-228	43 U	1967 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-278	43 U	1967 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-328	43 U	1967 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-111	43 U	1909 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-112	43 U	1909 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-228	43 U	1967 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-278	43 U	1967 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-328	43 U	1967 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-040	47 U	2087 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-041	47 U	2087 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-229	47 U	2145 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-279	47 U	2145 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-329	47 U	2145 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-040	47 U	2087 mm	900 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-041	47 U	2087 mm	1000 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-229	47 U	2145 mm	500 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-279	47 U	2145 mm	600 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
26230-329	47 U	2145 mm	800 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschrank- /Gestellplatte
25230-322		531 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellplatte

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Breite
25230-067	Seitenwand	
25230-068	Seitenwand	
25230-222	Seitenwand	
25230-272	Seitenwand	
26230-067	Seitenwand	
26230-068	Seitenwand	
26230-222	Seitenwand	
26230-272	Seitenwand	
26230-322	Seitenwand	
25230-069	Seitenwand	

Katalognummer	Typ	Breite
25230-080	Seitenwand	
25230-223	Seitenwand	553 mm
25230-273	Seitenwand	553 mm
25230-323	Seitenwand	553 mm
26230-069	Seitenwand	
26230-080	Seitenwand	
26230-223	Seitenwand	553 mm
26230-273	Seitenwand	553 mm
26230-323	Seitenwand	553 mm
25230-103	Seitenwand	
25230-104	Seitenwand	
25230-224	Seitenwand	553 mm
25230-274	Seitenwand	553 mm
25230-324	Seitenwand	553 mm
26230-103	Seitenwand	
26230-104	Seitenwand	
26230-224	Seitenwand	553 mm
26230-274	Seitenwand	553 mm

Katalognummer	Typ	Breite
26230-324	Seitenwand	553 mm
25230-105	Seitenwand	
25230-106	Seitenwand	
25230-225	Seitenwand	553 mm
25230-275	Seitenwand	553 mm
25230-325	Seitenwand	553 mm
26230-105	Seitenwand	
26230-106	Seitenwand	
26230-225	Seitenwand	553 mm
26230-275	Seitenwand	553 mm
26230-325	Seitenwand	553 mm
25230-107	Seitenwand	
25230-108	Seitenwand	
25230-226	Seitenwand	553 mm
25230-276	Seitenwand	553 mm
25230-326	Seitenwand	553 mm
26230-107	Seitenwand	
26230-108	Seitenwand	

Katalognummer	Typ	Breite
26230-226	Seitenwand	553 mm
26230-276	Seitenwand	553 mm
26230-326	Seitenwand	553 mm
25230-109	Seitenwand	
25230-110	Seitenwand	
25230-227	Seitenwand	553 mm
25230-277	Seitenwand	553 mm
25230-327	Seitenwand	553 mm
26230-109	Seitenwand	
26230-110	Seitenwand	
26230-227	Seitenwand	553 mm
26230-277	Seitenwand	553 mm
26230-327	Seitenwand	553 mm
25230-111	Seitenwand	
25230-112	Seitenwand	
25230-228	Seitenwand	553 mm
25230-278	Seitenwand	553 mm
25230-328	Seitenwand	553 mm

Katalognummer	Typ	Breite
26230-111	Seitenwand	
26230-112	Seitenwand	
26230-228	Seitenwand	553 mm
26230-278	Seitenwand	553 mm
26230-328	Seitenwand	553 mm
25230-040	Seitenwand	
25230-041	Seitenwand	
25230-229	Seitenwand	553 mm
25230-279	Seitenwand	553 mm
25230-329	Seitenwand	553 mm
26230-040	Seitenwand	
26230-041	Seitenwand	
26230-229	Seitenwand	553 mm
26230-279	Seitenwand	553 mm
26230-329	Seitenwand	553 mm
25230-322	Seitenwand	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE