

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

MERKMALE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Material	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-760	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-761	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-762	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-763	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-764	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-765	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-766	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP
21630-767	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür, blank	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.