

Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie



Die nVent RAYCHEM mineralisierten (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel werden für Temperaturhaltungs-Anwendungen in niedrigeren Temperaturbereichen eingesetzt, z. B. zur Beheizung langer Pipelines, Kondensationsschutz und Freiflächenbeheizung. Kupferhülle mit Dauereinsatztemperaturen von bis zu 200 °C und typischer Ausgangsleistung bis 65 W/m. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen.

EIGENSCHAFTEN

Reduzierte Gesamtkosten

Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien

Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen

Express-Service für konfigurierte Heizeinheiten nicht verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Mindestverlegeabstand:	25 mm
Max. Leistung:	65 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	200 °C
Mindestinstallationstemperatur:	-60 °C
Ummantelungswerkstoff:	Kupfer
Bereichsklassifizierung:	Non-Hazardous; Hazardous
Isolationsmaterial:	Magnesiumoxid

Table 1/1

Katalognummer	Versorgungsspannung	Nominal Resistance @ 20°C	Außendurchmesser
HCC1M1.08	0 – 500 V	1.08 Ω/km	8.3 mm
HCC1M1.72	0 – 500 V	1.72 Ω/km	7.3 mm
HCC1M2.87	0 – 500 V	2.87 Ω/km	6.4 mm

Katalognummer	Versorgungsspannung	Nominal Resistance @ 20°C	Außendurchmesser
HCC1M4	0 – 500 V	4 Ω/km	5.9 mm
HCC1M7	0 – 500 V	7 Ω/km	5.3 mm
HCC1M11	0 – 500 V	11 Ω/km	4.9 mm
HCC1M17	0 – 500 V	17 Ω/km	4.6 mm
HCC1M25	0 – 500 V	25 Ω/km	3.7 mm
HCC1M40	0 – 500 V	40 Ω/km	3.4 mm
HCC1M63	0 – 500 V	63 Ω/km	3.2 mm
HCH1L1250	0 – 300 V	1250 Ω/km	2.8 mm
HCH1L2000	0 – 300 V	2000 Ω/km	2.8 mm
HCC1M88	0 – 500 V	88 Ω/km	3 mm
HCH1M100	0 – 500 V	100 Ω/km	5.2 mm
HCH1M800	0 – 500 V	800 Ω/km	3.5 mm
HCH1M140	0 – 500 V	140 Ω/km	4.9 mm
HCH1M630	0 – 500 V	630 Ω/km	4 mm
HCH1M450	0 – 500 V	450 Ω/km	4 mm
HCH1M315	0 – 500 V	315 Ω/km	4.3 mm
HCH1M220	0 – 500 V	220 Ω/km	4.5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Max. Leistung: Je nach Anwendung sind maximal 40 W/ft erlaubt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT