

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten



nVent RAYCHEM JBM-100 ist eine modulare Anschlussdose zum Anschließen von Strom an bis zu drei nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTVR-, HTV- oder VPL-Industrie-Parallelheizkabel und integriert die Funktionen von Anschlusskits und Isolierungseinführungen. In drei Versionen angeboten, die auf die örtlichen Installationspraktiken zugeschnitten sind. Jede Version ist auch mit einer Stromanzeige erhältlich. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, geräumige Anschlusskästen mit Zugang von der Vorderseite, unverlierbaren Deckelschrauben und robusten Federzugklemmen zur sicheren Befestigung

Teil eines modularen Komponentensystems, das maximale Flexibilität bietet

Eine Reihe für alle nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz

Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung

Kaltanschlusstechnik: Heizelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Für Ex-Zone, Gas:	1, 2
Einlassanzahl:	2
Anzahl der Anschlussklemmen:	6
Max. Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Für Ex-Zone, Staub:	21, 22
Verbindungsart:	Kaltanschlusstechnik
Material:	Glasfaserverstärktes Polymer
Bereichsklassifizierung:	Non-Hazardous; Hazardous
Schutzart:	IP66
Kabeleinführung:	M25
Materialausbrüche enthalten:	Nein
Montage:	Am Rohr

Abdeckungsbefestigung: Geschraubt
halogenfrei: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Umgebungstemperatur	Höhe	Breite	Tiefe	Inklusive Beleuchtungsanzeige
300273-000	JBM-100-L-EP	-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm	Ja
395855-000	JBM-100-L-E	-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm	Ja
831519-000	JBM-100-E	-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm	Nein
986415-000	JBM-100-EP	-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Erdungsplatte inbegriffen	Modular	Unter der Isolierung befindlich
300273-000	JBM-100-L-EP	Ja	Nein	Nein
395855-000	JBM-100-L-E	Nein	Nein	Nein
831519-000	JBM-100-E	Nein	Nein	Nein
986415-000	JBM-100-EP	Ja	Nein	Nein

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokale Versionen können mit beschränkten Genehmigungen und unterschiedlichen Teilenummern existieren. Wenden Sie sich an den zuständigen Vertriebskontakt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT