

Polymeranschlusskasten für MI-Heizleiter



nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP ist ein Sortiment an Polymer-Anschlussboxen mit integrierter Erdungsplatte zur Verwendung in gefährlichen Bereichen mit mineralisolierten (MI) Heizkabeln. Sie wurden unter Berücksichtigung von Platzbeschränkungen konzipiert, um die einfache Verbindung von mit M25-Dichtungen ausgerüsteten MI Heizeinheiten mit einer Spannungsversorgung oder anderen Konfigurationen wie T-Abzweigen oder Spleißen zu ermöglichen. Die Erdung erfolgt durch die Erdungsplatte. Erhältlich in verschiedenen Größen und Mengen von Eingängen für verschiedene Konfigurationen und elektrische Lasten.

EIGENSCHAFTEN

- Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten
- Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Fortschrittliches Design gewährleistet, dass verschiedene Konfigurationen mit MI-Heizeinheiten möglich sind
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

- Bereichsklassifizierung:** Non-Hazardous; Hazardous
- Schutzart:** IP66
- Montage:** Wand-/Befestigungswinkel
- Umgebungstemperatur:** -55 bis 55 °C

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführung	Max. Leiterquerschnitt	Höhe	Breite
1244-020505	JB-EX-40-EP	550 V	1xM25 3xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-020506	JB-EX-41-EP	550 V	1xM25 6xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm

Katalognummer	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführung	Max. Leiterquerschnitt	Höhe	Breite
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	690 V	1xM40 3xM32	35 mm ²	160 mm	260 mm
1244-020507	JB-EX-42-EP	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelname	Tiefe	Inklusive Beleuchtungsanzeige	Erdungsplatte inbegriffen
1244-020505	JB-EX-40-EP	90 mm	Nein	Ja
1244-020506	JB-EX-41-EP	90 mm	Nein	Ja
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	90 mm	Nein	Nein
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	90 mm	Nein	Nein
1244-020507	JB-EX-42-EP	90 mm	Nein	Ja

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT