

TT1000 Wassersensorkabel, modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX-PC sind eine Reihe von Wassersensorkabel mit fester Länge und werkseitig installierten Kunststoffverbindern. Es wird hauptsächlich in gewerblichen Gebäuden eingesetzt und ist in der Regel zur Lecksuche unter Doppelböden, in mechanischen Räumen und ähnlichen ebenen Flächen vorgesehen. Es erkennt das Vorhandensein von Wasser an jedem Punkt seiner Länge. Das Kabel, das mit einem Alarm- und Ortungsmodul installiert ist, erkennt Wasserlecks, löst einen Alarm aus und zeigt den Standort an.

EIGENSCHAFTEN

Fortschrittliche Technologie: robuste, leitende Polymer- und Fluorpolymerkonstruktion, beständig gegen Korrosion und Abrieb

Einfache und schnelle Installation: klein, leicht und flexibel

Unkompliziert in der Auslegung, schnell trocknend und wiederverwendbar

Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen

Reliable and durable, 10 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Außendurchmesser:	6 mm
Max. Betriebstemperatur:	75 °C
Erkennungsmethode:	Raychem leitende Polymertechnologie
Erfassung:	Wasser

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
017859-000	TT1000-7.5M/25FT-PC	7.5 m
072827-000	TT1000-5M/17FT-PC	5 m
391887-000	TT1000-3M/10FT-PC	3 m
396807-000	TT1000-30M/100FT-PC	30 m

Katalognummer	Artikelname	Länge
409271-000	TT1000-1M/3FT-PC	1 m
805147-000	TT1000-15M/50FT-PC	15 m
P000000702	TT1000-100M/330FT-PC	100 m
P000000864	TT1000-25M/82FT-PC	25 m
P000000873	TT1000-50M/165FT-PC	50 m
P000001222	TT1000-6M/20FT-PC	6 m
P000001223	TT1000-10M/33FT-PC	10 m
P000001224	TT1000-12M/39FT-PC	12 m
P000001225	TT1000-30M/98FT-PC	30 m
P000001226	TT1000-45M/147FT-PC	45 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT