


On-Board Rack



Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für mobile Bahnanwendungen.

Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit

Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)

Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden

Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal

Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.

Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)

Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	25kg
Tiefe:	341.8mm
Produkttyp:	Gestell
Entspricht:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Anzahl Verpackungen	Material
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Edelstahl
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Edelstahl
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Edelstahl
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Edelstahl
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Edelstahl
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Edelstahl

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
10170-013	No
10170-017	No
10170-012	No
10170-016	No
10170-014	No
10170-015	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE