

RackPower eHandle



Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

MERKMALE

Sicherheitsgriff für Zugangskontrolle für nVent SCHROFF Rackpower iPDUs

Einfache oder doppelte Authentifizierung

Dreifacher eingebetteter, berührungsloser Kartenleser, der MIFARE Classic 4k - UID unterstützt, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN und EM125 kHz Prox - CSN

Fernverriegelung/-entriegelung und Remote-Überwachung

Lokale Verriegelungsstatusanzeige mit mehrfarbiger LED-Anzeige

Doppelseitige, sichtbare LED-Alarmgeräte zur Stromanzeige, Umgebungs-, oder Sicherheitsalarmstatus für das Gestell

Benutzerdefinierbare Tastensperre für manuelles Überschreiben

Eingebetteter Feuchtigkeitssensor und zusätzlicher Umgebungssensoranschluss

Lokaler Datenspeicher für 200 Benutzeranmeldeinformationen und 500 lokale Ereignisse

Anpassbarer Alarm, LED-Status, und Konfigurationseinstellung für den Zugang

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Produkttyp	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Steckertyp	Abnehmbares Eingangskabel	Schnelles Schiff
EA9500	Griff	Rackpower	1	RJ45	Nein	No
EA9502	Griff	Rackpower	1	RJ45	Nein	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE